

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MR 281 von Musterring - Ledersessel charcoal

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 281



du
bist
zuhaus_

Ⓓ 20250401HUKMR – Band 3a – gültig ab 01.04.2025

■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunschrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags
von 08:00–17:00 Uhr




Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege


Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① In Form und Kontur mitwachsender Superflex-Form-Kaltschaum (RG 28 im Rücken und RG 42 – 45 im Sitz) S, M, L.
- ② Zusätzliche Kaltschaum-Soßeinlage.
- ③ Anschmiegsame Polsterwatte.
- ④ Flexible Komfortarmlehne.
- ⑤ Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°).
- ⑥ Eingeschäumter, ergonomisch geformter Metallrahmen inkl. Kopfteilverstellung.


Programmübersicht

- Vorschlag Seite 9
- Relaxesessel Seite 10
- Nackenkissen Seite 11


3 Sitzqualitäten

Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!


Empfehlung **F2!**



F1
weich, RG 42



F2
mittel, RG 43



F3
fest, RG 45

HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

Holzarten

Buche



P19
Erlefarben



P21
Nussbaumfarben



P48
Eichefarben
maron


Eiche



P58
Eiche bianco

Der Drehteller V3 ist wahlweise in den Beiz- und Lacktönen der Farbkarte lieferbar (P19, P21, P48 oder P58).

Alle original Farbkarten finden Sie im Stoff- und Ledermusterwagen.



Programmbesonderheiten, Programminformationen

1 Armlehnvariante



Vollpolsterarmteil

Stoff und Leder


Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

7 Fußformen

Preisgleich wählbar:



V6
Drehteller,
linsenförmig
(Edelstahl
gebürstet)




(gegen
Aufpreis)




V1
Metallfuß,
sternförmig
(Aluminium
glänzend, nicht
in Kombination
mit Funktion G3
und Ergonomie
small lieferbar)



V1S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz, nicht in
Kombination mit
Funktion G3 und
Ergonomie small
lieferbar)



V3
Holzfuß,
linsenförmig
(Formholz)



(gegen
Aufpreis)




V4
Edelstahlfuß,
sternförmig
(Edelstahl
gebürstet)



V4S
Metallfuß,
sternförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)



V6S
Drehteller,
linsenförmig
(pulverbeschichtet
schwarz)



(gegen
Aufpreis)

3 Ergonomiegrößen (small, medium, large)



small
Grundversion

SH 44 / ST 50 cm
Rückenhöhe 103 cm
Liegelänge ca. 179 cm



medium
mitwachsender
Rücken und mit-
wachsende Bein-
auflage von small
zu medium

SH 47 / ST 52 cm
Rückenhöhe 110 cm
Liegelänge ca. 185 cm



large
mitwachsender
Rücken und mit-
wachsende Bein-
auflage von small
zu large

SH 49 / ST 54 cm
Rückenhöhe 116 cm
Liegelänge ca. 191 cm

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.
Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.
Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com).

Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe:
[alle Bezugstoffe](#)
3001 Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder:
[alle Leder außer Aurelia](#)
1001 Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
[Aurelia](#)
2003 Lederpflegeset Vintage-/Rauleder


Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

Herz-Waage-Position


Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°) – für ergonomisch optimales Relaxen. Alle Ausführungen lassen sich generell bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrengte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Manuelle Kopfpolsterverstellung (MAKV)




Generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet. Der Rast-Klemmbeschlag lässt sich einseitig rasten und individuell in jeder Position über eine Klemmtechnik zurückführen.

2 E-Motoren (F)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren inkl. Herz-Waage-Position.

motorische Bedienung



Alle motorischen Funktionen sind wahlweise (preisgleich) über ein eingebautes Bedienfeld (BF) oder mit Handschalter (HS) steuerbar.

Sollte keine Angabe der Bedienung erfolgen, wird in der Standardausführung mit eingebautem Bedienfeld geliefert.



Bedienfeld
sitzend rechte
Seite.




oder mit
Handschalter

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen gegen Aufpreis


Motorische Relaxfunktion (G3 und MOK): Durch Betätigen des seitlich angebrachten Bedienfelds lassen sich die einzelnen Funktionen individuell verstellen bzw. steuern.

3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3)



Individuelle Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne durch zwei Elektro-Motoren und einem Elektro-Motor für die Aufstehhilfe (max. 120 kg) inkl. Herz-Waage-Position. Mit fixierbarer Drehfunktion.

Seitenwechsel, motorische Bedienung



Die Bedienung ist dann davorstehend rechts. In Verbindung mit Bedienfeld und MOK wechselt auch die Bedienung der MOK.




Bedienfeld
sitzend rechte
Seite.



oder mit
Handschalter

Akku




Die Zusatzausstattung Akku ermöglicht eine einfache kabellose Nutzung des Relaxsessels. Nur lieferbar mit Funktion F (100 Verstellungen) und G3 (65 Verstellungen).



Akkuladung erfolgt über vorgesehene Buchse im Rücken.

Zusatzausstattung motorische Kopfpolsterverstellung (MOK)



Motorische Kopfpolsterverstellung, in Verbindung mit Bedienfeld ist die Bedienung rechts.

turn & move



Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.

Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz V3 möglich.

Höhenverstellbare Spindel (HVS)



Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen small, medium und large in der Sitzhöhe von 44 bis 49 cm variabel einstellen.

Nicht in Verbindung mit turn & move und Komfortausstattung G3 möglich.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p>Vorschlag 1</p> <p>bestehend aus: Relaxsessel, small inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung Sitzhärte: HsL - F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest ca. B 78, H 103, SH 44, T 88/179, ST 50 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) Seitenwechsel, motorische Bedienung motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) Akku turn & move höhenverstellbare Spindel (HVS)</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>
	<p>Vorschlag 2</p> <p>bestehend aus: Relaxsessel, medium inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung Sitzhärte: HsL - F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest ca. B 78, H 110, SH 47, T 88/185, ST 52 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) Seitenwechsel, motorische Bedienung motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) Akku turn & move höhenverstellbare Spindel (HVS)</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>
	<p>Vorschlag 3</p> <p>bestehend aus: Relaxsessel, large inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung Sitzhärte: HsL - F1 - weich, F2 - mittel oder F3 - fest ca. B 78, H 116, SH 49, T 88/191, ST 54 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3) Seitenwechsel, motorische Bedienung motorische Kopfpolsterverstellung (MOK) Akku turn & move höhenverstellbare Spindel (HVS)</p>	<p>Ledergruppe 56</p> <p>Ledergruppe 58</p> <p>Ledergruppe 59 + Cloudy</p> <p>Ledergruppe 60</p>

Relaxsessel

			
Maße	ca. B 78, H 103, SH 44, T 88/179, ST 50 cm	ca. B 78, H 110, SH 47, T 88/185, ST 52 cm	ca. B 78, H 116, SH 49, T 88/191, ST 54 cm
Artikel	Relaxsessel, small inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung	Relaxsessel, medium inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung	Relaxsessel, large inkl. 2 E-Motoren (F) Verstellung
Best.-Nr.	Relaxsessel small	Relaxsessel, medium	Relaxsessel large

Ausführung

Stoffgruppe 19			
Stoffgruppe 20			
Stoffgruppe 22			
Stoffgruppe 25			
Ledergruppe 56			
Ledergruppe 58			
Ledergruppe 59 + Cloudy			
Ledergruppe 60			
Ledergruppe 63			

Gegen Aufpreis:

3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G3)			
Seitenwechsel, motorische Bedienung			
motorische Kopfpolsterverstellung (MOK)			
Akku			
turn & move			
höhenverstellbare Spindel (HVS)			

Nackenkissen

				
Maße	ca. B 38, H 19, T 6 cm	ca. B 38, H 26, T 7 cm	ca. B 48, H 16, T 6 cm	ca. B 48, H 22, T 6 cm
Artikel	Nackenkissen mit Gegengewicht	Konturnackenkissen mit Gegengewicht	Softnackenkissen mit Gegengewicht	Nackenkissen mit Biese und Gegengewicht
Best.-Nr.	Nackenkissen	Nackenkissen	Nackenkissen	Nackenkissen

Ausführung

Stoffgruppe 19				
Stoffgruppe 20				
Stoffgruppe 22				
Stoffgruppe 25				
Ledergruppe 56				
Ledergruppe 58				
Ledergruppe 59 + Cloudy				
Ledergruppe 60				
Ledergruppe 63				



Musterring:

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring